



Hörnfräs 90° 5720VZ16, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	220803 50/4
GTIN	2050002058279
Artikelklass	28R

Beskrivning

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med $G = 6,3$ vid 30 000v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till $r_e = 6,0$ mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigerig.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	45 mm
Passande vändskär	ZD.. 16M5
FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	16 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{max}	40,5 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	84 mm
spiralfräsning a_p	4 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,53 grad
$\varnothing D_3$	34 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------