



Digital XTL innersnabbmätare, sats, mätområde: 50-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428760 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	65 / 80 mm
antal mät huvuden	3
mätområde	50 - 100 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,001 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

KalibreringInnERMikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032