




NC-maskinskruvstycke TITAN 2, Typ: 125M



Beställningsdata

Ordernummer	361302 125M
GTIN	4250364402378
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.

Egenskap:

Skruvnyckel för modulärt spännsystem.

Förstorat arbetslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.

Backar med M12 cylinderskruvar.

8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.

Spänning nära neutralaxeln möjlig.

Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.

Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.

Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.

Maximal spännkraft 40 kN. Inklusivt hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Kännetecken:

Kan användas vertikalt.

Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.

- **Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.**
- **Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.**

Funktion:

Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)

Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

För konventionell uppspanning, greppuppspanning och snabbspanning. Uppspanning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de **hårdade och utbytbara grepplementen** tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm². Kan användas horisontellt och i sidled.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

- **Backar nr 361331 – 361970.**
- **Momentnyckel nr 656050 storlek 60.**
- **Adapterplatta för snabbbyte av backar Xtric nr 361293 och 361294 storlek 125.**
- **Adapterplattor nr 361297 och 361298 storlek 125**

Dragtapp nr 360025.

OBS!:

Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 125.

Teknisk beskrivning

f	21 mm
Tvärgående spår	20 mm
totallängd L	455 mm
r	118 mm
grundhållarlängd a	398 mm
färgkod för passande tillbehör	Titan2/TitanSense
vikt	30 kg
m	180 mm
g	24 mm
Typ	125M
grundhållarbredd B	126 mm
grundstomhöjd c	100 mm
Längsgående spår	20 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

5-sidiga backar För typ MOBIL	361361 MOBIL
Adapterbackpendel rörlig För typ 125	361336 125
Neddragningsats i väska För typ 1	361346 1
Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Väskset (för 5-sidig back)	361365
Stegback för greppinsatserMobil För typ 125	361347 125
Adapterbackfix För typ 125	361331 125
5-sidiga backar För typ FIX	361361 FIX
Arbetsstyckanslag	360555
Stegback för greppinsatserfix För typ 125	361348 125
Neddragningsats i väska För typ 2	361346 2
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240