

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212145 125/10
GTIN	4045197192837
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	63 mm
Ø D_3	113 mm
FästhålsØ	40 mm
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Skär-Ø D_c	125 mm
Passande vändskär	RD..12T3
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	10
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{min}	238 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	248 mm
spiralfräsning a_p	2,5 mm
Rampningslängd L för α_{max}	109,94 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,44 grad
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar	219807
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP