

**Garant****Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Artikelklass	210

**Beskrivning****Användningsdata:**

**Universell användning i alla material.**

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
total längd $L_{tot}$	90 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	14,85 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	38 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	37 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,96 grad

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814