

**Garant****Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket hög bearbetningsprestanda genom de 2 eller 3 skären som används varje varv.

**Användningsdata:**

För valsfräsning.

**OBS!:**

**Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	AP.. 1003
totallängd $L_{tot}$	110 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	28 mm
Skruvsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	52 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Antal vändskärsplattor	6
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats10 delar	219814