

Garant
Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/7mm


Beställningsdata

Ordernummer	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Med borrhål för fastskruvning.

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skär-Ø D_c	50 mm

Antal skär Z	7
Rampningsvinkel α_{\max}	0,32 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	44,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	97 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP