

Garant**Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

OBS!:

Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

totalängd L_{tot}	43 mm
Fästgंगा M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
Skär-Ø D_c	32 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Antal skär Z	5
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	61 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,53 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP