

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Mycket hög bearbetningsprestanda genom de 2 eller 3 skären som används varje varv.

Användningsdata:

För valsfräsning.

OBS!:

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	54 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	114 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Passande vändskär	AP.. 1003
maximalt sågdjup $a_{p max}$	38 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Antal vändskärsplattor	8
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814