

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215850 40/4
GTIN	4045197221711
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Med borrhål för fastskruvning.

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· **Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
FästhålsØ	16 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	AP.. 1003..
Antal skär Z	4

Rampningsvinkel α_{\max}	0,41 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	34,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	77 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814