

**CC.T 09T304, Sort: CA6525**

Beställningsdata

Ordernummer	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 09T304 CA6525 Sort: CA6525

spån-brytare: MQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,05 - 0,2 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	MQ
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min

Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning