

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,1 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,5 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100305 TR
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	440 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	310 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	210 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	210 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		