

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/10mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	215850 80/10
GTIN	4045197221872
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Med borrhål för fastskruvning.

### Användningsdata:

**Universell användning i alla material.**

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskravar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

## Teknisk beskrivning

Skär-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
FästhålsØ	27 mm
Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Passande vändskär	AP.. 1003..
Antal skär Z	10
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,19 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	74,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	157 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	77 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP