


**CCGT 060201, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260071 SP4019
GTIN	
Artikelklass	28D

**Beskrivning**

CCGT 060201 SP4019 Sort: SP4019  
spån-brytare: 62  
Skärdjup  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	UNI
Skärdjup $a_p$	0,15 - 3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,1 mm
spån-brytare	62
Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Sort	SP4019

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCGT 060201
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning