

**CCMT 09T308, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 09T308 CA6525 Sort: CA6525

spån-brytare: MQ

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning