

Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCGT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning