

**KOMET KUB Centron® borrhkrona, Ø DC: 34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 34
GTIN	4047109025660
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borrhkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Grundstommestorlek	33
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304

Skruv för grundstomme	239655 15IP1
Centreringspetsens storlek	26
Skrivsats förvändskär	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Antal skär Z	1
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	34
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 26	236655 26
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 26	236657 26
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 15IP1	239655 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 8IP2	239655 8IP2
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236653 33
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236652 33
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 26	236656 26
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236654 33