

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 24
GTIN	4047109293526
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Centreringsspetsens storlek	20
ISO-kod vändskär	WOEX 030204

Skruvsats förvändskär	239655 6IP (1,01 Nm)
Grundstommestorlek	20
Skruv för grundstomme	239655 8IP
Antal skär Z	1
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	24
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 8IP	239655 8IP
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 20	236655 20
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 20	236656 20
KOMET® stomme Ø DC 20 mm	236652 20
KOMET® stomme Ø DC 20 mm	236653 20
KOMET KUB Centron® centreringsspets hårdmetall Typ 20	236657 20
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 6IP1	239655 6IP1
Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 6IP	239655 6IP
KOMET® stomme Ø DC 20 mm	236654 20