

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 45mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236650 45 |
| GTIN | 4047109025769 |
| Artikelklass | 24L |

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------------------|
| Skruvsats för vändskär | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Antal skär Z | 1 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Skruv för grundstomme | 239655 20IP1 |
| ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 |
| Centreringspetsens storlek | 40 |
| Grundstommestorlek | 40 |
| Serie | KUB Centron® |
| NominellØ D | 45 |
| Borranvändning | Centrumborr |
| Borranvändning | kräver kryssborring |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 20IP | 239655 20IP |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| KOMET® stomme Ø DC 40 mm | 236653 40 |
| KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 40 | 236655 40 |
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 20IP1 | 239655 20IP1 |
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP2 | 239655 8IP2 |
| KOMET® stomme Ø DC 40 mm | 236654 40 |
| KOMET® stomme Ø DC 40 mm | 236652 40 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 40 | 236656 40 |
| KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 40 | 236657 40 |