

Garant**CC.T 09T302, Sort: CB7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T302 CB7010 Sort: CB7010
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 240 m/min
Sekundär användning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	70 - 180 m/min

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM
Sort	CB7010
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning