

Garant**Eco-spännhållare DWLNL 95°, för vändskärplattor WN.., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	PWLNR/L 1620X06
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	WN.. 0604..
Underläggsplatta	259031 9
Hävarm	259015 6
Fjäder	259046 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm

Hävarmsskruv	259018 4
totallängd L	77 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251904-16/06>