

**CCMT 120404, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260187 SP4019
GTIN	2050001939081
Artikelklass	28A

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	73
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning