

**HOLEX®****DNMG 150604 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	250806 HBX130
GTIN	4045197663573
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DNMG 150604 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	MM
Skärdjup $a_p$	1 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min

Sort	HBX130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral