

HOLEX®**VNMG 160404 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Artikelklass	22D

Beskrivning

VNMG 160404 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 0,75 - 3,5 mmMatning f : 0,08 - 0,45 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,75 - 3,5 mm
Matning f	0,08 - 0,45 mm/v

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral