

## Garant

### eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08 mm



## Beställningsdata

Ordernummer	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Artikelklass	21U

## Beskrivning

### Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärege. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

### OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PWLNR/L 2020X08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 25 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 34 mm

totallängd L: 93 mm

Underläggsplatta: 259031 19

## Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 3
Huvudängd L <sub>1</sub>	34 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Skaftmått	20 mm
Hävarm	259015 3

ISO-kod hållare	PWLNRL 2020X08
Underläggsplatta	259031 19
Fjäder	259046 1
Passande vändskär	WN.. 0804..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
totallängd L	93 mm
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 19	259031 19
PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäder Typ 1	259046 1
Skruv förhävarm Typ 3	259018 3
Hävarm Typ 3	259015 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500