

**CCMT 09T308, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Artikelklass	28A

Beskrivning

CCMT 09T308 SP4019 Sort: SP4019

spån-brytare: 73

Skärdjup a_p : 0,2 - 5 mm

Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	UNI
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
spån-brytare	73
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Sort	SP4019

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning