

Garant**QuickTurn-spännhållare DWLNL 95°, för vändskärplattor WN., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Artikelklass	21U

Beskrivning**Fördel:**

Byte av vändskär utan verktyg. **Lossa låsningen med knappen – byt skäregg – tryck på klampinspänningen.**

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

Konstant klämkraft, hög repeternoggrannhet, underhållsfri.

Teknisk beskrivning

Klamp	259038 10
Skruv för underläggsplatta	259025 4
Passande vändskär	WN.. 0804..
Underläggsplatta	259031 42
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2525M08
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn

Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 4	259025 4
Underläggsplatta Typ 42	259031 42
Spännjärn Typ 10	259038 10
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15