

**KNUX 160410L sats med 10 st, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

KNUX 160410L sats med 10 st HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

spån-brytare: 2,2 mm

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 5 mm

Matning  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
spån-brytare	2,2 mm
Hörnradie	1 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,2 - 0,7 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 5 mm
Sort	HBX020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410L
Produktslag	Vändskär för svarvning