

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	30 mm
Underläggsplatta	259031 4
Fjäder-sats	259044 3
ISO-kod hållare	CKJNR/L 2020K16
Huvudängd L ₁	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Fjäder	259046 3
Skruv för klamp	259021 3
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Klamp	259038 16
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Fjäder Typ 3	259046 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Spännjärn Typ 16	259038 16
Underläggsplatta Typ 4	259031 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600