

**KNUX 160410L sats med 10 st, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	251058 HBX130
GTIN	4045197663894
Artikelklass	22D

Beskrivning

KNUX 160410L sats med 10 st HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

spån-brytare: 2,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 5 mm

Matning f : 0,2 - 0,7 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1 mm
Matning f	0,2 - 0,7 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	2,2 mm
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
spån-brytare	MM
Sort	HBX130
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410L
Produktslag	Vändskär för svarvning