

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	MWLNLR/L 2020K08
Stift	259049 2
Spännjärn	259038 12
Skruvsats	259023 2
Passande vändskär	WN.. 0804..
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Underläggsplatta	259031 41
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Stift Typ 2	259049 2
Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Spännjärn Typ 12	259038 12
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500