

**Garant****QuickTurn skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Fördel:**

Byte av vändskär utan verktyg. **Lossa låsningen med knappen – byt skärege – tryck på klampinspänningen.**

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

Konstant klämkraft, hög repeternoggrannhet, underhållsfri.

Invändig: nej

ISO-kod hållare: DWLNR/L 2025K08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 25 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 32 mm

totallängd L: 125 mm

Underläggsplatta: 259031 42

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	WN.. 0804..
Vändskärsstorlek	8 mm
Skaftmått	20 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 4
Klamp	259038 9
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Underläggsplatta	259031 42

Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2025K08
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Spännjärn	259353
Underläggsplatta	259581
Skruv för underläggsplatta Typ 4	259025 4
Spännjärn Typ 9	259038 9
Skruv för underläggsplatta	259171
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 42	259031 42
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500