

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0604..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Hävarm	259015 14
Hävarmsskruv	259018 10
ISO-kod hållare	A20Q PWLNR/L06
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarmsskriv Typ 10	259018 10
Hävarm Typ 14	259015 14
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500
