

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/08mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251937 25/08 |
| GTIN | 4045197651440 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------|
| Stift | 259049 3 |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 32 mm |
| Underläggsplatta | 259031 41 |
| Vändskärsstorlek | 8 mm |
| Passande vändskär | WN.. 0804.. |
| ISO-kod hållare | A25R MWLNR/L08 |
| Spännjärn | 259038 12 |
| Skruvsats | 259023 3 |
| Mittförskjutning L_3 | 17 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| Spännhöjd L_2 | 24 mm |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |
| Skaftdiameter D_s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Underläggsplatta Typ 41 | 259031 41 |
| Spännjärn Typ 12 | 259038 12 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Skruvsats 10 delar Typ 3 | 259023 3 |
| Stift Typ 3 | 259049 3 |
| Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |