

**CCMT 120412, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	GK
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 450 m/min
Primäranvändning	P
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120412
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning