

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	6 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	21 mm
Hävarm	259015 14
Passande vändskär	WN.. 0604..
ISO-kod hållare	A16M PWLNR/L06
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Hävarmsskruv	259018 10
totallängd L	150 mm
Spännhöjd $L_2$	15,25 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Hävarmsskruv Typ 10	259018 10
Hävarm Typ 14	259015 14
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500