

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Passande vändskär	SN.. 1204..
Fjäder-sats	259044 2
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarm	259015 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L ₁	29 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 2020K12
Underläggsplatta	259031 20
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskriv Typ 2	259018 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 20	259031 20
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500