

**WNMG 080404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080404 CA6525 Sort: CA6525

spån-brytare: MQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	MQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning