

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning