

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Primäranvändning	P
spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning