

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_3 : 12 mm

ISO-kod hållare: A12M SDUCR/L07

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: DC.. 0702..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 16 mm

Mittförskjutning L_3 : 9,7 mm

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	16 mm
Mittförskjutning L_3	9,7 mm
Vändskärsskruv	269022 4
Passande vändskär	DC.. 0702..
Utkragningslängd L_1	60 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	A12M SDUCR/L07
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad

Skaftdiameter D _s	12 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 4	269022 4
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8