

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	AH1216M SDUCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500