

**WNMG 080408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080408 CA6525 Sort: CA6525

spån-brytare: MQ

Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
spån-brytare	MQ
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning