

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_3 : 25 mm

ISO-kod hållare: A25S SDUCR/L11

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 32 mm

Mittförskjutning L_3 : 19 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	269022 3
ISO-kod hållare	A25S SDUCR/L11
Utkragningslängd L_1	125 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
Mittförskjutning L_3	19 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad

Skaftdiameter D _s	25 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 3	269022 3