

**Garant****SNMG 120404, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 6 mm
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning