

HOLEX®**SNMG 120408 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Artikelklass	22D

Beskrivning

SNMG 120408 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 1 - 5 mmMatning f : 0,1 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
spån-brytare	MM
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBX130
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Vändskärstilldelning	neutral