

**SNMG 120408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Artikelklass	25E

Beskrivning

SNMG 120408 CA510 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: CA510
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning