

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning