

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 3
Skruvsats förvändskär	269028 2
ISO-kod hållare	A40T SDUCR/L11
Mittförskjutning L_3	27 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	39 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500