

Garant**Hydraulchuck, smal Master Chuck, SK 40 A = 120, Spänndiameter D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302073 18
GTIN	4067263108252
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120°C i 4 timmar.
- Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentration av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning. **Där en reducerad störkontur krävs.** För borrar, brotskning och fräsning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	33 mm
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	42 mm

utkragningslängd A-mått	120 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck